

Brugsvejledning



1. Drej hjulet så ventilen er i position kl. 8, skru keglen ud af ventilen og sæt pumpeniplen på ventilen.

2. **OKAY** påfyldes dækket med den rigtige mængde. Hvert pumpeslag giver 250 ml.

3. Efter påfyldningen fjernes pumpeniplen fra ventilen og keglen skrues i. Efterfyld med luft iht. dækfabrikantens angivelser.

PÅFYLDNINGSTABEL

Under påfyldning

Ved tilstoppeelse – Stop påfyldningen. Fjern pumpeniplen og rens ventilen med f.eks et stykke ståltråd, hvis ikke ventilen automatisk blæses ren af dæktrykket.

Dæk med Slange

Er dækket med slange – påfyld kun hvis dæk og slange passer sammen. Hvis der er isat slange i slangeløst dæk, så fjern slangen.

Efter påfyldning

Fjern jævnlige fremmedlegemer i dækket og lad omgående dækket rotere nogle omgange, så hullet lukkes. Skal dæk/slange repareres eller udskiftes, så stil ventilen i position kl. 12, inden luften lukkes ud. Dæk/slange rengøres med vand.

Varens indhold

Vand, nylonfibre, genbrugsgummi og ethylenglykol.

Andre dækstørrelser

Den nødvendige mængde **OKAY** til et dæk/slange beregnes efter følgende formel:

Højden x Bredden x 0,0012

(afrundes til nærmeste ¼ liter)

Højden (cm):

Fra jord til toppen af dækket.

Bredden (cm):

Af trædefladen



<u>0,25 Ltr</u>	<u>2,00 Ltr</u>	<u>3,75 Ltr</u>	<u>5,50 Ltr</u>	<u>8,00 Ltr</u>
3.00 x 4	8.25 x 20	9.50 x 44	13.60 x 38	20.50 x 25
3.00 x 6	9.00 x 16	12.00 x 24	14.90 x 30	21.00 x 25
4.8 x 4.00 x 8	10.00 x 12	12.40 x 24	16.90 x 24	22.00 x 24
11 x 4.00 x 5	<u>2,25 Ltr</u>	14.00 x 20	420-70 x 28	480-70 x 38
<u>0,50 Ltr</u>	1.00 x 15	15.00-70 x 18	<u>5,75 Ltr</u>	<u>8,50 Ltr</u>
3.50 x 8	9.00 x 20	<u>4,00 Ltr</u>	14.00 x 34	18.00 x 38
5.00 x 8	10.00 x 16	9.50 x 48	16.50 x 28	18.40-78 x 38
13 x 5.00 x 6	10.00 x 16.5	14.50 x 20	16.90-14 x 28	18.40 x 42
15 x 6.00 x 8	10.50-65 x 6	16.50 x 16.1	420-70 x 30	20.00 x 30
<u>0,75 Ltr</u>	11.00-65 x 12	360-70 x 24	<u>6,00 Ltr</u>	520-70 x 30
4.00 x 19	12.00 x 12	<u>4,25 Ltr</u>	14.00 x 38	<u>9,00 Ltr</u>
5.00 x 15	<u>2,50 Ltr</u>	12.40 x 32	17.50 x 24	20.80 x 34
5.50-85 x 9	7.20 x 22.5	13.00 x 32	<u>6,25 Ltr</u>	23.1 x 36
6.00 x 12	10R x 22.5	19.00-45 x 17	7.50 x 25	25.0-65 x 25
18 x 7.00 x 9	10.00 x 20	380-70 x 24	16.90-78 x 28	520-70 x 38
<u>1,00 Ltr</u>	10.50 x 18	<u>4,50 Ltr</u>	17.00 x 30	<u>10,00 Ltr</u>
5.50 x 16	11.00 x 16	12.4-78 x 36	20.00-70 x 20	20.80 x 42
6.00 x 16	11.50-80 x 15.3	13.60-78 x 28	<u>6,50 Ltr</u>	23.1 x 30
6.50-80 x 15	11.50-70 x 18	16.00 x 20	16.90-78 x 30	23.50 x 25
7.00 x 14	20 x 20	360-70 x 28	18.00 x 24	580.7 x 38
20 x 8.00 x 10	33.00 x 12.5 x 1	<u>4,75 Ltr</u>	19.50 x 24	<u>11,00 Ltr</u>
165 x 14	<u>2,75 Ltr</u>	12.40 x 38	480-70 x 28	18.00 x 49
<u>1,25 Ltr</u>	8.30 x 36	14.00 x 24	<u>6,75 Ltr</u>	24.50 x 32
6.00 x 19	11.00 x 20	14.00 x 25	16.9-78 x 34	28.00 x 26
6.50 x 16	12.00 x 18	14.90 x 24	18.40 x 26	28.1 x 26
7.00 x 15	12.00-12.5 x 18	16.50-70 x 22.5	20.00-65 x 25	<u>12,00 Ltr</u>
9.50 x 28	12.50-80 x 15.3	18R x 22.5	480-70 x 28	26.50 x 25
20 x 10.00 x 8	<u>3,00 Ltr</u>	<u>5,00 Ltr</u>	<u>7,00 Ltr</u>	<u>13,00 Ltr</u>
23 x 8.50 x 12	8.30 x 44	14.00 x 28	16.00 x 38	21.00 x 49
185 x 14	12.50 x 18	14.90 x 26	18.40 x 28	24.00 x 35
195 x 14	13.0-75 x 16	15.00 x 26	480-70 x 30	26.50 x 29
<u>1,50 Ltr</u>	13.60 x 16	18.00 x 19.50	<u>7,25 Ltr</u>	29.50 x 25
6.50 x 20	22.40 x 20	420-70 x 24	16.9-78 x 38	<u>14,00 Ltr</u>
7.50 x 18	<u>3,25 Ltr</u>	<u>5,25 Ltr</u>	18.40-78 x 30	30-50 x 32
8R x 17.5	9.50 x 36	12.40 x 46	<u>7,50 Ltr</u>	30.65 x 29
8.50 x 15	11.50 x 24	13.60-78 x 36	16.9 x 42	<u>15,00 Ltr</u>
9.00 x 15	14.00-65 x 16	14.90-78 x 28	18.40 x 33	24.00 x 34
10.50 x 15	15.00-55 x 17	15.50 x 24	18.40 x 34	24.00 x 49
23.00 x 9.50	19R x 400	15.50 x 25	18.50 x 34	<u>16,00 Ltr</u>
205 x 16	<u>3,50 Ltr</u>	16.00 x 24	21.00 x 24	27.00 x 33
208 x 14	11.2-78 x 28	16.50-80 x 24	480-70 x 30	29.50 x 35
	320-70 x 24	17.00-80 x 20		